




Starkey | Données techniques

RIC RT

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit Rechargeable et comprend une bobine à induction

Plage d'application

- L
- M
- P



Omega AI 24 | 20 | 16

Guide des couleurs

Couleurs standard






Fonctions utilisateur

- Indice de protection : IP68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil
- Pile rechargeable
- Bobine à induction
- Système CROS
- Double radio (2,4 GHz + NFMI)
- Voyants d'état

Technologie d'Omega AI

- Technologie de surveillance de la santé personnelle avec capteurs intégrés et intelligence artificielle
- Compatible avec les accessoires StarLink 2.0 et StarLink Edge

	L	M	P	Matrices : L, M, P Pile : Lithium-ion
Mesures	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc	
Niveau de sortie max. OSPL90 crête (dB SPL)	107	117	120	
Niveau de sortie max. OSPL90 HFA (dB SPL)	102	114	117	
Gain de crête (dB)	42	50	60	
Gain maximal HFA (dB)	36	47	56	
Gamme de fréquences (Hz)	< 100-9400	< 100-9500	< 100-9200	
Fréquences HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5	
Gain du test de référence (dB)	25	37	40	
Bruit d'entrée équivalent (dB SPL) <i>Expansion activée (par défaut)</i>	15	15	15	
Bruit d'entrée équivalent (dB SPL) <i>Expansion désactivée</i>	24	24	24	
Distorsion harmonique				
500 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	
800 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	
1 600 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	
Sensibilité de la bobine d'induction				
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	84	94	98	
MASL (IEC) (dB SPL)	67	79	86	
Autonomie estimée de la batterie lithium-ion*				
Sans diffusion (heures)	Jusqu'à 51	Jusqu'à 51	Jusqu'à 51	
Avec diffusion (heures)	Jusqu'à 45	Jusqu'à 45	Jusqu'à 45	
Consommation de la pile (mA)	0,6	0,6	0,6	
Stimulus thérapeutique des acouphènes				
Niveau de sortie RMS max. (dB SPL)	87	87	87	
Niveau de sortie RMS pondéré (dB SPL)	87	87	87	
Niveau de sortie 1/3 d'octave max. (dB SPL)	87	87	87	



* Les résultats varient en fonction de l'utilisation sans fil.

Starkey, Starkey Omega et StarLink sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 7/25 SPEC3100-00-FR-ST




Starkey | Données techniques

RIC RT BOÎTIER PERSONNALISÉ

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit Rechargeable et comprend une bobine à induction

Plage d'application

- L
- M
- P
- UP



Omega AI 24 | 20 | 16

Guide des couleurs

Couleurs standard



Fonctions utilisateur

- Indice de protection : IP68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil
- Pile rechargeable
- Bobine à induction
- Système CROS
- Double radio (2,4 GHz + NFMI)
- Voyants d'état

Technologie d'Omega AI





- Technologie de surveillance de la santé personnelle avec capteurs intégrés et intelligence artificielle
- Compatible avec les accessoires StarLink 2.0 et StarLink Edge

	L	M	P	UP	Matrices : L, M, P, UP Pile : Lithium-ion
--	---	---	---	----	--

Mesures	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc
Niveau de sortie max. OSPL90 crête (dB SPL)	107	117	120	125
Niveau de sortie max. OSPL90 HFA (dB SPL)	102	114	117	122
Gain de crête (dB)	42	50	60	67
Gain maximal HFA (dB)	36	47	56	65
Gamme de fréquences (Hz)	< 100-9400	< 100-9500	< 100-9200	< 100-5800
Fréquences HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5
Gain du test de référence (dB)	25	37	40	45
Bruit d'entrée équivalent (dB SPL) <i>Expansion activée (par défaut)</i>	15	15	15	15
Bruit d'entrée équivalent (dB SPL) <i>Expansion désactivée</i>	24	24	24	24
Distorsion harmonique				
500 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3
800 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3
1 600 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3

Sensibilité de la bobine d'induction				
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	84	94	98	105
MASL (IEC) (dB SPL)	67	79	86	94
Autonomie estimée de la batterie lithium-ion*				
Sans diffusion (heures)	Jusqu'à 51	Jusqu'à 51	Jusqu'à 51	Jusqu'à 51
Avec diffusion (heures)	Jusqu'à 45	Jusqu'à 45	Jusqu'à 45	Jusqu'à 45
Consommation de la pile (mA)	0,6	0,6	0,6	0,6

Stimulus thérapeutique des acouphènes				
Niveau de sortie RMS max. (dB SPL)	87	87	87	87
Niveau de sortie RMS pondéré (dB SPL)	87	87	87	87
Niveau de sortie 1/3 d'octave max. (dB SPL)	87	87	87	87



* Les résultats varient en fonction de l'utilisation sans fil.

Starkey, Starkey Omega et StarLink sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 7/25 SPEC3100-00-FR-ST



Starkey | Données techniques

RIC RT

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit
Rechargeable et comprend une bobine à induction










Starkey | Données techniques

RIC RT BOÎTIER PERSONNALISÉ

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit Rechargeable et comprend une bobine à induction

Omega AI 24 | 20 | 16



Temps de latence (ms) 4,3

Temps d'attaque (ms) 3

Temps de sortie (ms) 60

Starkey, Starkey Omega et StarLink sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 7/25 SPEC3100-00-FR-ST