



evolV^{AI}

SOLUTION AUDITIVE FILAIRE

L'Intra-profond (IIC) est un intra-auriculaire réalisé sur mesure d'après l'empreinte de l'oreille qui se loge profondément dans le conduit auditif. Il est alimenté avec une pile 10. C'est le plus petit modèle intra-auriculaire. Seul le bout du long fil d'extraction servant à insérer et retirer l'aide auditive est visible, ce qui le rend indétectable. Outre la discrétion, le IIC est désormais aussi fonctionnel que les intras et contours standards. Il peut être adapté pour les pertes auditives légères à moyennes. Il est doté de la plus récente plateforme technologique Thrive.



IIC NW EVOLV AI 2400 - PREMIUM+ ★★★★★

IIC NW EVOLV AI 2000 - PREMIUM ★★★★★

IIC NW EVOLV AI 1600 - AVANCÉE ★★★★★

LPP Classe II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		2400	2000	1600	AVANTAGES	
PERFORMANCES	Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	Niveau technologique très performant. Doté de 20 canaux et 20 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une haute résolution sonore, offrant de bonnes performances dans toutes sortes d'environnements.	
	Canaux Bandes	24/24	20/20	16/16		
	Bouton-poussoir multifonction	●	●	●		En option, le bouton-poussoir permet de régler le volume et changer les programmes.
	Technologie numérique Thrive	●	●	●		Autonomie pour une moyenne d'utilisation de 16 heures par jour.
	Autonomie de la pile	4-7 jours	4-7 jours	4-7 jours		Le premier chiffre correspond au degré de protection contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau.
ÉCOUTE DE LA MUSIQUE	Indice de protection (IP)	IP68	IP68	IP68		
	Optimisation de la musique	●●●●	●●	●	Permet de redécouvrir la musique. Vous pouvez désormais entendre chaque note comme l'artiste le souhaitait avec une qualité sonore d'une pureté incomparable.	
GESTION DU BRUIT	Algorithmes de traitement de signal					
	Réduction du bruit	●	●	●	Garantit une bonne qualité sonore, une facilité d'écoute, une intelligibilité de la parole dans les environnements bruyants.	
	Localisation dans l'espace	●	●	●	Restaure les qualités naturelles de l'oreille. Localise précisément la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans toutes sortes d'environnements sonores.	
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SONORE	Directionnel adaptatif				Omni-directionnel	
	Musique automatique	●●●●	●●	●	Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément. Vous aurez un plaisir d'écoute dans tous les environnements.	
	Silence	●●●●	●●	●		
	Autres catégories	●	●	●	Amélioration spatiale de la parole, Bruits mécaniques, Paroles dans le bruit, Bruit transitoire, Vent	
AUTRES FONCTIONS AVANCÉES	Annulateur de larsen	●	●	●	Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.	
	Décalage des indices vocaux	●	●	●	Optimise l'audibilité en temps réel en identifiant les indices vocaux aigus et en les dupliquant dans les basses fréquences.	
	Générateur de bruit anti-acouphènes	●	●	●	Technologie Tinnitus Multiflex	

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.